

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

МОДЕЛЬ ФАЗА В-55 USB


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за приобретение устройства Фаза! Это устройство разработано и изготовлено в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Зарядное устройство В-55 USB (в дальнейшем ЗУ) предназначено для заряда 2-х или 4-х никель-металлогидридных (Ni-Mh) или никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов размера AA / AAA либо 1-го никель-металлогидридного (Ni-Mh) или никель-кадмиевого (Ni-Cd) аккумулятора размера 9V («Крона») любых фирм-производителей.
- Питание устройства осуществляется от USB-порта 5В пост. тока 1А
- Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (мАч) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

- Перед установкой аккумуляторов, убедитесь, что ЗУ отключено от источника питания.
- Вставьте аккумуляторы в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность.
- Подключите ЗУ к источнику питания. При правильном подключении загорится светодиодный индикатор.

Светодиодный индикатор



ВНИМАНИЕ: Когда аккумуляторы полностью заряжены, светодиодные индикаторы не выключаются.

- Следите за временем заряда. По завершении заряда отключите ЗУ от сети.
- Всегда отсоединяйте ЗУ от источника питания в промежутках между зарядками.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Вход:	Micro USB 5В пост. тока, 1 А		
Выход:	AA	AAA	9V (Крона)
	1.2В пост. тока 200мАх2	1.2В пост. тока 100мАх2	9В пост. тока 85мА
	1.2В пост. тока 200мАх4	1.2В пост. тока 100мАх4	

ВРЕМЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ:

Тип	Емкость аккумулятора	Максимальное время заряда
AAA	300 мАч	3 часа
	700 мАч	7 часов
	900 мАч	9 часов
AA	500 мАч	5 часов
	1300 мАч	13 часов
	1800 мАч	18 часов
	2000 мАч	20 часов
	2500 мАч	25 часов
9V «Крона»	200 мАч	7 часов
	300 мАч	10 часов

ВНИМАНИЕ:

1. Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.
2. Рабочая температура: 0°C +40°C
3. Температура хранения: -10°C +50°C
4. Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-MH или Ni-Cd).
5. Не заряжайте одновременно аккумуляторы разной емкости.
6. Не заряжайте аккумуляторы дольше установленного времени.
7. Для увеличения срока службы аккумуляторов заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы.
8. Не заряжайте другие типы батареек, такие как щелочные, перезаряжаемые щелочные аккумуляторы и прочие аккумуляторы, для которых это устройство не предназначено, так как это может вызвать течь или взрыв и причинить вред пользователю.
9. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не разбирайте ЗУ, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.
10. Не используйте изделие в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.
11. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.

УТИЛИЗАЦИЯ: Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке.

Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти или на сайте <http://greenpeace.org/russia/ru>.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

ВНИМАНИЕ: Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении требований настоящей Инструкции по эксплуатации.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
 - ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
 - продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
 - дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта;
 - дефект вызван подключением периферических устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
 - повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно транспортное происшествие;
 - повреждение вызвано животными;
- Гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами либо сделаны из стекла.

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом. 1-н, офис 115.

Уәкілетті Ұйым (Импортер): Уәкілетті Ұйым (Импортер): ЖШҚ «ВТЛ», 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Ғим.

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.fa-za.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!